



Foto- u. TV-Anpassungen f. Ringschwalben Ø40/110mm

Foto- u. TV-Anpassungen f. M50x1/30,8mm

Okulare GF-Pw – Steckdurchmesser 30 mm

Augenmuschel Silikon (schwarz)  
308636:011.24

- GF-Pw 6,3x/25 303375:002.24
- GF-Pw 10x/20 303170:013.24
- GF-Pw 12,5x/20 303162:041.24
- GF-Pw 16x/12,5 303171:012.24
- GF-Pw 25x/8 303172:032.24
- GF-Pw 10x/20 stb. 303170:020.24
- GF-Pw 12,5x/20 stb. 303162:051.24
- GF-Pw 16x/12,5 stb. 303171:022.24

Mess- und Strichplatten  
Bitte nachfragen!

- Fotoanpassung 1,0x 305604:101.24
- Fotoanpassung 1,6x 305604:069.24
- Fotoanpassung 3,2x 305604:074.24
- TV-Anpassung 0,3x 305604:119.24
- TV-Anpassung 0,4x 305604:102.24
- TV-Anpassung 0,63x 305604:092.24
- TV-Anpassung 1,0x 305604:071.24
- TV-Anpassung 1,6x 305604:103.24
- Farbvideokamera (USB2/3, HDMI-Kameras)
- Fotoanpassung 3,2x 305604:078.24
- Fotoanpassung 1,6x 305604:110.24
- TV-Anpassung 0,4x 305604:040.24
- TV-Anpassung 0,63x 305604:036.24
- TV-Anpassung 1,0x 305604:035.24
- TV-Anpassung 1,6x 305604:038.24

- Tubus 1,6x 300113:004.25
- Tubus 2,0x 300113:005.25
- Tubus 1,6x mit festen Stützen 300113:006.25
- Tubus 2,0x mit festen Stützen 300113:007.25
- Multifunktions-tubus 2,0x 300114:102.25
- Tubuslinse 1,6x 305604:062.24
- Tubuslinse 2,0x 305604:263.24 für SMC 4
- Zeichentubus 305603:012.26
- Zwischentubus 0°/90° 305042:541.26
- Zwischentubus 30°/60° 305042:522.26
- Aperturblende 304154:101.26
- Zwischentubus pol 311120:052.25
- Zwischentubus Fluoreszenz 311120:053.25
- HF-Auflicht mit LED 304154:905.22
- HF-Auflicht für Kaltlicht 304154:042.24 (Kaltlichtquelle + flexibler LL erforderlich)
- Zwischentubus für Foto/TV Zweitbeobachtung 305004:032.24
- Trinokultubus 1,6x Teilung 0/100 305022:513.24

- Mittelteil SMC 4 0,32x ... 3,2x 300112:751.14
- Mittelteil SMC 4 mit koaxialem Auflicht 300112:754.14 (Kaltlichtquelle + flexibler Lichtleiter erforderlich)
- Mittelteil SMC 4 mit Objektverschiebung 300112:753.14
- Mittelteil SMT 4 mit Objektverschiebung 300113:506.14
- Mittelteil SMT 4 mit koaxialem Auflicht 300113:524.14 (Kaltlichtquelle + flexibler Lichtleiter erforderlich)
- Mittelteil SMT 4 0,32x : 0,63x : 1,0x : 1,6x : 3,2x 300113:505.14
- Zwischenstück 300113:574.10

- Gehäuse mit koaxial. Auflicht 300113:516.11
- Gehäuse mit zentrierbarem Objektivgewinde M25x1 300113:517.11
- Gehäuse mit Objektverschiebung 300113:518.11 (nicht mit koaxialem Auflicht kombinierbar)
- Exzenter für senkrechten Strahlengang 300166:511.14
- Trieb mit Kugelführung 35mm 300113:520.14
- koaxialer Grob- und Feintrieb 2µm 300112:067.25
- koaxialer Grob- und Feintrieb 12µm 300112:064.25

- GF Planachromat 0,63x 304715:088.24
- GF Planachromat 0,8x 304715:089.24
- GF Planachromat 1,0x 304715:082.24
- Gewindeadapter für Leica-Objektive 304715:907.10
- Planapo 1,25x 10450028
- Planapo 2x 10450029
- Planapo 2,5x 10450030
- Planachromat 1,0x 304715:081.24
- Achromat 0,25x 304715:071.24
- Achromat 0,32x 304715:072.24
- Achromat 0,4x 304715:073.24
- Planachromat 0,5x 304715:060.24

- Vertikalilluminator 304154:012.26 (Für den Betrieb werden zusätzlich benötigt: Leuchte u. Vorschaltgerät)
- Analysator 305910:013.24
- Anpassung RL Ø66 300113:513.14
- LED-Ringlicht für Ø66 mit regelbarem Netzteil 304111:552.28
- Vorsatzlinse 0,5x 304715:083.26
- Vorsatzlinse 0,63x 304715:085.26
- Vorsatzlinse 2,0x 304715:084.26
- Anpassung Vertikalilluminator 300113:515.14
- Anpassung RL Ø66 300113:514.14
- Anpassung LED-RL Ø66 300113:596.10
- Anpassung RL Ø66 300113:513.14

- Leuchtenhalter 45° 304111:556.14
- Gelenkarm Schwannenhals für LED- Leuchte 305442:037.24
- Gelenkarm 305442:032.24
- Gelenkarm 305442:031.24
- Vertikalilluminator 304154:012.26
- Analysator 305910:013.24
- LED-Ringlicht für Ø66 mit regelbarem Netzteil 304111:552.28

- Auflichtleuchte, fokussierbar 3W LED 304111:159.24 ①
- Auflichtleuchte, fokussierbar für LED- Leuchte 3W LED 304111:155.24 ①
- Auflichtleuchte, fokussierbar 6V 10W 304111:145.24 ②
- Auflichtleuchte, fokussierbar 6V 20W 304111:143.24 ②
- Polfilter 311120:061.24
- Filterfassung 311120:603.14
- Einlegefilter
- Farbfilter: Rotfilter 304781:005.24, Grünfilter 304781:006.24, Blaufilter 304781:001.24
- Vorschaltgerät 3W LED 058544:510.26
- Vorschaltgerät 1... 6V 20W 058544:500.26
- Schott KL 1600 LED 304111:633.28
- Flexibler Lichtleiter 1-armig Ø 8mm 304111:549.28
- Schwannenhals Lichtleiter 304111:545.28
- Fokussiervorsatz ohne Filter für Schwannenhals u.flexibl.Lichtleitern 304111:506.28

**Übersicht Stativ/Tische**

Zusätzliche Kaltlichtbeleuchtung